

ガラス研削液用消泡剤

# タフナー<sup>®</sup> 8A用消泡剤

「タフナー8A用消泡剤」は、現在ご使用中のタフナー8A希釈液に少量添加することにより、優れた破泡性と消泡性を持続させることができるシリコン製品です。また、水に容易に分散し希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れており、安全性も高く取り扱いが容易です。

## ● 特徴

- ・タフナー8A希釈液に容易に分散します。
- ・破泡性と消泡性を持続できます。
- ・タフナー8Aと同様、非危険物なので取り扱いが容易です。

## ● 一般性状(代表値)

項目	性状
外観	乳白色液体
密度(g/cm <sup>3</sup> at 25°C)	1.02
有効成分(%)	19

## ● ご使用方法

- ・通常の添加量は、総液量に対して100～1000ppmです。
- ・本品をご使用の際は、良く振り混ぜて均一にしてからご使用下さい。
- ・小型のジョウロ等で、泡立ちが発生している液表面全体に振りまくように添加すると効果的です。ご使用中のタフナー8A希釈液に希釈してもご使用いただけますが、希釈品は存在せず全量使い切ってください。
- ・現在ご使用中の研削液を500ml程度送付いただければ、泡立ち量を測定して「タフナー8A用消泡剤」の添加量を検討することも可能です。

## ● 取り扱い上のご注意

- ・作業の際は、ゴム手袋及び保護眼鏡を着用して取り扱って下さい。
- ・応急措置  
皮膚に付着した場合は、直ちに清水と石鹼で十分に洗い流してください。  
衣服にかかった場合は、衣服を取り替え、シャワーなどで身体を洗い流してください。  
万一飲み込んだ場合は、直ちに吐き出させ医師の診断を受けて下さい。  
万一目に入った場合は、直ちに清水で十分に洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- ・子供の手の届かない場所に置いて下さい。
- ・使用後は、必ず密栓して冷暗所に保管して下さい。
- ・この液は、表示のない他の容器に移さないで下さい。

## ● 荷姿

ポリビン(1kg)

東京ファインケミカル株式会社



本社 〒105-0003 東京都港区西新橋1-4-14(物産ビル) 電話 03(3506)7666(代) FAX 03(3506)7671  
工場 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2873-8 電話 046(865)6144(代) FAX 046(865)4436